

ŠEMA POVEZIVANJA Q2B I Q2C SISTEMA ZA DVA ULAZA

NAPOMENA:


Potreban presek provodnika je 0.8mm²
(do 40 korisnika).
Za veći broj kontaktirati podršku!

T&R je zajednički kontakt za sve četiri
slušalice na jednom dekoderu

Izvodi standardnih slušalica su bez polariteta

Povezivanje HANDSFREE slušalice sa dekoderom

slušalica	dekoder
12V	out 12v
GND	GND
AGND	na kontakte G1/G2 /G3/G4
T&R	na kontakt T&R



POVEZIVANJE



Q2B - Q2C


PROGRAMIRANJE




Q2B



Q2C



SKENIRAJ
ZA VIDEO UPUTSTVO



OBRATITI PAŽNJU
NA POLARITET
DIODE

